

Garant

Inserto per tornitura CNMM 120412, per lavorazione del pezzo grezzo



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250453 HB7020-2
GTIN	4069515016544
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tipo	HB7020-2
Rompi-trucioli	SR
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 300 m/min
Profondità di taglio a_p	2 - 10 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	CNMM 120412
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	1,2 mm

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura