



per inserti SD.. SDJCR 93°, a destra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260304 25/11
GTIN	4067263109679
Classe articolo	22E

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento mirato sul tagliente.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante sotto la testa tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice - compreso nella dotazione).

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	21,5 mm
Misura inserto	11 mm
Norma	Norma interna
Dimensione codolo	25 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Codice ISO portautensile	SDJCR/L 2525M11
Lunghezza complessiva L	150 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/260304-25/11>