



## Prolunga per maschi a filettare con piano Weldon, Modello: 4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	338425 4
GTIN	4067263109297
Classe articolo	32H

### Descrizione

#### Esecuzione:

h6-Codolo con superficie Weldon per attacco anche in mandrini Weldon/portautensili o idraulici.

- **Versione con esecuzione lunga o extralunga.**
- **L'estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.**
- **La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.**
- **L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.**

#### Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso come, ad es., incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

#### Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.

### Descrizione tecnica

Per $\varnothing$ codolo filettato $d_2$	6 mm
$\varnothing$ Prolunga $D_3$	8 mm
Per $\varnothing$ nominale filettatura $d_1$ DIN 371	M4,5 – M6
Prolunga $L_3$	130 mm
Prolunga $L_2$	60 mm
Per $\varnothing$ nominale filettatura $d_1$ DIN 374/376	M8

Prolunga K <sub>2</sub>	6,2 mm
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice