


**Garant**

### Inserto per tornitura SNMG 150612, per lavorazione di sgrossatura



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251330 HB7130-2
GTIN	4069515023054
Classe articolo	21G

#### Descrizione tecnica

Tipo	HB7130-2
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 7 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 220 m/min
Materiale da taglio	HM
Rompi-trucioli	VG
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Raggio di curvatura	1,2 mm
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Codice ISO Inserto	SNMG 150612
Avanzamento $f$	0,2 - 0,55 mm/gir,

## Scheda tecnica

Condizione di taglio

leggermente interrotto

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura