

Garant**Ganasce riportate universali per XPENT, Per larghezza ganasce b: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361138 125
GTIN	4067263109136
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Stadi di serraggio con altezza di 3 mm e superficie d'appoggio di 3 mm. Con stadio di presa e stadio di serraggio liscio. Temprata e rettificata. Inclusive viti di fissaggio.

Uso:

Per estendere rapidamente la portata dell'XPENT n. art. 361100 Dim. 1-2

Materiale:

Acciaio temprato.

Per:

XPENT n. art. 361100 Dim. 1-2

Nota:

Utilizzando questa ganasca, il campo di serraggio può essere ampliato di 108 mm senza ruotare le torrette. L'allentamento della ganasca fissa dell'XPENT n. art. 361100 tramite la ganasca riportata universale ruotata n. art. 361138 è possibile solo con la testa a innesto n. art. 361139.

Descrizione tecnica

Lunghezza ganasce l	68 mm
Altezza ganasce h	45 mm
Per codice a colori	Xpent1-2
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

