




Inserto per tornitura TNMG 160404, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251542 HB7020-2
GTIN	4069515017985
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tipo	HB7020-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Tolleranza	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Rompi-trucioli	SM

Scheda tecnica

Materiale da taglio

HM

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura