


TNMG 160408, Tipo: CA6525

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251474 CA6525
GTIN	4960664513192
Classe articolo	25E

Descrizione

TNMG 160408 CA6525 Tipo: CA6525
 Rompitruccioli: MQ
 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 220 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitruccioli	MQ
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Tipo	CA6525

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura