

**Stazione di saldatura, Denominazione originale prodotto: PICOMK2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	082301 PICOMK2
GTIN	4003008089288
Classe articolo	04K

Descrizione**Esecuzione:**

Postazioni a temperatura costante con trasformatore toroidale in ceramica e punte Ersadur decapate internamente (esatto controllo della temperatura).

082301 - Stazione di saldatura digitale, con saldatore ultraleggero ed ergonomico. Ingombro ridotto (145x80mm). Tre temperature fisse e regolabili da 150° a 1450°. Livelli di energia impostabili. Modalità automatica di standby e spegnimento. Disponibilità di punte con geometrie adatte per svolgere qualsiasi lavoro di saldatura. Sistema di comandi intuitivo per i-CON PICO, adatto ai principianti. Ampio campo di impiego. Superficie di appoggio minima e funzioni intelligenti impostabili tramite scheda micro SD.

Uso:

Per tutti i lavori di saldatura in campo elettronico ed elettrotecnico.

Descrizione tecnica

Tempo di riscaldamento a 280 °C	9 s
Tensione di rete	240 V
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza	145 mm
Frequenza di rete	50 Hz

Peso saldatore elettrico senza cavo	30 g
Campo di regolazione temperatura punte massimo	150 - 450 °C
Altezza	103 mm
Larghezza	80 mm
Potenza assorbita	80 W
Tipo di prodotto	Stazione di saldatura