

**Garant**
**TN. G 160408, Tipo: HB7415**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251544 HB7415
GTIN	4045197664839
Classe articolo	21G

### Descrizione

TN. G 160408 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucioli: TIM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 4 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 70 m/min

### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 70 m/min
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento $f$	0,1 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	S
Rompitrucioli	TIM
Profondità di taglio $a_p$	1 - 4 mm

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TN. G 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura