



**Set di svasatori conici HOLEX Pro Steel con 3 superfici di serraggio n. art. 150184, in scatola rotonda 90°, TiAlN, Numero svasatori: 5**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150345 5
GTIN	4067263110521
Classe articolo	12M

## Descrizione

### Esecuzione:

Set di svasatori conici **in cassetta**. Pratico per i lavori di montaggio e per l'officina.

**Tutti gli svasatori con 3 taglienti**, con spoglia radiale rettificata.

Cavità per trucioli ricavate dal pieno.

### Uso:

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

### Contenuto:

cad. 1 svasatore: Dim. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

### Nota:

Cassetta vuota per 6 o 7 svasatori, vedi n. art. 150370.

## Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Numero svasatori	5
Serie	ProSteel
Rivestimento	TiAlN

Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS
Passo dei taglienti dello svasatore	differente
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Svasatori conici

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	75 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	70 m/min	N
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	50 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	40 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	20 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatta	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	12 m/min	S
GG(G)	idonea	20 m/min	K
CuZn	idonea	20 m/min	N
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

## Accessori

Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 20,5 mm

150184 20,5

Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 12,4 mm

150184 12,4

Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 16,5 mm

150184 16,5

Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 6,3 mm

150184 6,3

Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 10,4 mm

150184 10,4