

Garant

Inserto per tornitura VBMT 160408, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261154 HB7035-2
GTIN	4069515022071
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Impiego principale	P
Tipo	HB7035-2
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm

Scheda tecnica

Avanzamento f

0,07 - 0,25 mm/gir,

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura