



Tastatore lineare induttivo, Modello: P2004T



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434760 P2004T
GTIN	4059192055059
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Tastatore lineare induttivo con compatibilità a semiponte Mahr o Tesa. Molto robusto, montato su sfera e, grazie alla lega di nichel e ferro, schermato contro gli influssi EMC. Linearità molto elevata su tutto il campo di misura.

Cappuccio angolare per uscita cavo radiale. Cavo piegabile mediante cappuccio in dotazione.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Universale per tutti i compiti di misura che richiedono alta precisione, in particolare nei reparti di produzione e in officina.

Fornitura:

Incluse istruzioni d'uso, cavo di collegamento (2,5m).

Accessori speciali:

Molle, prolunga.

Descrizione tecnica

Forza di misura sul punto zero elettrico	$0,75 \pm 0,15 \text{ N}$
Ripetibilità	$0,1 \text{ }\mu\text{m}$
Campo di misura	$\pm 2 \text{ mm}$
Denominazione originale prodotto	P 2004M
Scostamento di linearità a $\pm 1,0 \text{ mm}$	$1,5 \text{ }\mu\text{m}$
Scostamento di linearità a $\pm 0,5 \text{ mm}$	$0,4 \text{ }\mu\text{m}$
Compatibilità	Tesa

Scheda tecnica

Grado di protezione IP	IP 64
Taratura	Prezzo su richiesta
Tipo di prodotto	Tastatori

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/434760-P2004T>