

Garant

Inserto per tornitura DC.T 070204, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260452 HB7010-2
GTIN	4069515020503
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo	HB7010-2
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,

Scheda tecnica

Impiego principale	P
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura