

**SOMT....20ER-GM, PR1810, Modello: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	222075 10
GTIN	4960664026906
Classe articolo	25A

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto a 4 taglienti con taglienti convessi per una forza di taglio bassa.

Uso:

La **geometria GM** è la prima scelta per le lavorazioni comuni.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Descrizione tecnica

Spessore inserto E	4,76 mm
Raggio programmato con $a_{p\max}$	3 mm
Tipo inserti	10
Modello	GG
Raggio di curvatura	2 mm
Avanzamento f_z per dente	0,5 – 2 mm
Codice ISO Inserto	SOMT100420ER-GM

Tipo	PR1810
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
GG(G)	idonea	180 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		