



Inserto per tornitura TC.T 110204, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260982 HB7010-2
GTIN	4069515021616
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tipo	HB7010-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Rompi-trucioli	SM
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale

120 - 440 m/min

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura