

Garant

Inserto per tornitura VBMT 160402, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261150 HB7020-2
GTIN	4069515021937
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7020-2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 m/min
Rompi-trucioli	SS
Raggio di curvatura	0,2 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160402
Impiego principale	P

Scheda tecnica

Condizione di taglio

leggermente interrotto

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura