

Garant

Inserto per tornitura CNMG 120412, per lavorazione di sgrossatura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250324 HB7020-2
GTIN	4069515016247
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 360 m/min
Rompi-trucioli	SG
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	1,2 mm

Scheda tecnica

Tipo	HB7020-2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura