

Garant

Inserto per tornitura DNMG 150608, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250762 HB7020-2
GTIN	4069515017121
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	HB7020-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	DNMG 150608

Scheda tecnica

Rompi-trucioli	SM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura