

**BDMT 170408 ER-JT, PR1810, Modello: GG****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227568 GG
GTIN	4960664026340
Classe articolo	25A

**Descrizione****Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .

90° esatti fino ad  $a_p = 9$  mm.

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f_z$ per dente	0,09 – 0,27 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Modello	GG
Codice ISO Inserto	BDMT 170408 ER-JT
Tipo	PR1810
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idonea	50 m/min	S
GG(G)	idonea	180 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatta		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		