


Garant

Inserto per tornitura WNMG 080404, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252068 HB7020-2
GTIN	4069515018821
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 m/min
Tipo	HB7020-2
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Rompi-trucioli	SM

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura

Finitura

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura