

Garant

Inserto per tornitura TC.T 110204, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260982 HB7020-2
GTIN	4069515021630
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo	HB7020-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompi-trucioli	SM
Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale

110 - 350 m/min

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura