

**DC. T 070204, Tipo: CA6525****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260382 CA6525
GTIN	4960664589234
Classe articolo	25E

Descrizione

DC. T 070204 CA6525 Tipo: CA6525

Rompitrucoli: MQ

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 140 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucoli	MQ
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 140 m/min

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura