


Garant

Inserto per tornitura WNMG 080404, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251962 HB7010-2
GTIN	4069515018500
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7010-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Rompi-trucioli	SS
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 500 m/min
Condizione di taglio	continuo

Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura