

Garant

Inserto per tornitura CCMT 120408, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260066 HB7010-2
GTIN	4069515019569
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Rompi-trucioli	SS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Tipo	HB7010-2

Scheda tecnica

Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura