

Garant

Inserto per tornitura DC.T 11T308, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260464 HB7010-2
GTIN	4069515020688
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Rompi-trucioli	SM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7010-2
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura