

Garant

Inserto per tornitura DC.T 11T308, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260361 HB7010-2
GTIN	4069515020381
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Condizione di taglio	continuo
Tolleranza	M
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompi-trucioli	SS
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7010-2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura