

Garant

Inserto per tornitura CNMG 120412, per lavorazione di sgrossatura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250324 HB7035-2
GTIN	4069515016261
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 290 m/min
Tipo	HB7035-2
Rompi-trucioli	SG
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Impiego principale	P
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura