

Garant

Inserto per tornitura WNMG 060404, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252062 HB7020-2
GTIN	4069515018685
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo	HB7020-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Rompi-trucioli	SM
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale

130 - 370 m/min

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura