



Inserto per tornitura TC.T 110204, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260982 HB7035-2
GTIN	4069515021654
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Rompi-trucioli	SM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 m/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Impiego principale	P
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tolleranza	M
Tipo	HB7035-2
Numero di sostituzioni/taglienti	3

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura

Finitura

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura