

Garant

Inserto per tornitura DNMG 150604, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250760 HB7010-2
GTIN	4069515017046
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7010-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 m/min
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura