

Garant

Inserto per tornitura CCMT 09T304, per lavorazione di finitura, Wiper



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260059 HB7020-2
GTIN	4069515019422
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Tipo	HB7020-2
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,06 - 0,5 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 460 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Scheda tecnica

Rompi-trucioli	WSS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura