



## Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 200mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	314425 200
GTIN	4067263113034
Classe articolo	32R

### Descrizione

**Esecuzione:**

Superficie di appoggio **fresata di precisione, esecuzione non brunita.**

**Uso:**

Morsetti per griffe base temprate.

**Materiale:**

16 MnCr5

**Per:**

**Mandrini autocentranti a tre griffe n. art. 310505; 310655; 310705.**

**Nota:**

- **In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.**
- **I morsetti acquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.**

### Descrizione tecnica

Lunghezza costola A	12,67 mm
Altezza H	43 mm
Larghezza cava D	7,96 mm
Lunghezza L	87 mm
Per tipo mandrino	200 mm

## Scheda tecnica

Distanza fori b	44,45 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini a spirale piana