

**Garant**

### Inserto per tornitura DC.T 11T308, per lavorazione di finitura



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260361 HB7020-2
GTIN	4069515020404
Classe articolo	21G

#### Descrizione tecnica

Tipo	HB7020-2
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 400 m/min
Impiego principale	P

## Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura