

Garant

Inserto per tornitura CC.T 09T302, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260148 HB7010-2
GTIN	4069515019767
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7010-2
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Rompi-trucioli	SM
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura