

Garant

Inserto per tornitura CC.T 09T308, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260152 HB7020-2
GTIN	4069515019927
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Rompi-trucioli	SM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 m/min
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7020-2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura