


Inserto di copiatura simturn AX, destro, L2 = 10 mm, Ø Dmin: 4mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270651 4
GTIN	2050002078802
Classe articolo	24U

Descrizione
Esecuzione:

Esecuzione simile agli ex codici articolo 240110 – 240135 (nuovo sistema di bloccaggio).

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Per:

Portautensili n. art. 270531 – 270536 e 270539 – 270544.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	0,3 mm
f	1,75 mm
Profondità max gola t_{max}	0,8 mm
a	3,7 mm
Raggio R	0,1 mm
Ø D	5 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 10 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		

Scheda tecnica

Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo	210 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatta		
a umido max.	idoneo		