

Garant

Inserto per tornitura WNMG 080408, per lavorazione di sgrossatura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252208 HB7010-2
GTIN	4069515019002
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7010-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 415 m/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rompi-trucioli	SG

Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura