

Garant

Inserto per tornitura CNMG 120408, per lavorazione di sgrossatura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250322 HB7020-2
GTIN	4069515016186
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 360 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompi-trucioli	SG
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,

Scheda tecnica

Impiego principale

P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura