


Garant

Inserto per tornitura SNMG 120408, per lavorazione di sgrossatura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251324 HB7130-2
GTIN	4069515022828
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,2 - 0,55 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	1,5 - 7 mm
Tipo	HB7130-2
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Rompi-trucioli	VG
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Scheda tecnica

Codice ISO Inserto

SNMG 120408

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura