

Garant

Inserto per tornitura SC.T 120408, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260766 HB7010-2
GTIN	4069515021197
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Rompi-trucioli	SM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo	HB7010-2
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza	M

Scheda tecnica

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura