

Garant**DC. T 11T302, Tipo: HB7310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260458 HB7310
GTIN	4045197669568
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T302 HB7310 Tipo: HB7310

Rompitrucioli: AM

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 4 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 350 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	AM
Raggio di curvatura	0,2 mm

Impiego principale	N
Tipo	HB7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCGT 11T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura