

Garant

Inserto per tornitura DNMG 150608, per lavorazione di sgrossatura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250862 HB7140-2
GTIN	4069515022880
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rivestimento	AlTiSiN
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompi-trucioli	VG
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7140-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 170 m/min
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura