

**CNMG 120404, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250210 CA125P
GTIN	4960664024209
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Rompitrucioli	PMG
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Impiego principale	P
Tipo	CA125P
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura