

**CNMG 120408, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250104 CA125P
GTIN	4960664016945
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	PQ
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Tipo	CA125P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 320 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura