

Garant**Inserto per tornitura TC.T 16T304, per lavorazione intermedia****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260986 HB7020-2
GTIN	4069515021692
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompi-trucioli	SM
Impiego principale	P
Tipo	HB7020-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 m/min
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura