


**CNMG 120404 Wiper, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250211 CA125P
GTIN	4960664014637
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucioli	WQ
Avanzamento f	0,14 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	CA125P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura