




Inserto per tornitura WNMG 060408, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252064 HB7010-2
GTIN	4069515018722
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 m/min
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Materiale da taglio	HM
Rompi-trucioli	SM
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Condizione di taglio	continuo
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Tipo	HB7010-2

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura