

**CNMG 120408, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250212 CA125P
GTIN	4960664024216
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	PMG
Tipo	CA125P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

