

**CNMG 120412 Wiper, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250215 CA125P
GTIN	4960664014651
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Avanzamento f	0,14 - 0,5 mm/gir,
Tipo	CA125P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	WQ
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min
Raggio di curvatura	1,2 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura