

**CNMG 120416, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250216 CA125P
GTIN	4960664024230
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA125P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	PMG
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

